



























MOLLE TENSIONE - TENSION SPRINGS

<p>Kl. per tutte le classi <i>for all classes</i></p>  <p>Morbida Soft</p> <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 1450-0-03 (= 121426-0-00)</p>	<p>Kl. OP, OPC, 630, 631, 632, 633, 640, 641, 642, 643, 644</p>  <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 11431-0-00</p>	<p>Kl. 920, 921, 922, 923, 924, 925, 930, 931, 932</p>  <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 30560-0-00</p>	<p>Kl. 840, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 927, 928, 947, 951, 953, 955, 956, 957, 960, 961, 971, 975, 976, 977, 980</p>  <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 58200-0-00</p>	<p>Kl. 840, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 927, 928, 947, 951, 953, 955, 956, 957, 960, 961, 971, 975, 976, 977, 980</p>  <p>Morbida Soft</p> <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 90080-0-00 (= 201426-0-00)</p>	<p>Kl. 624</p>  <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 131426-0-01</p>	
<p>Kl. 400, 403, 405, 408, 812, 815, 865, 882, 885, 891, 895,</p>  <p>Dura Strong</p> <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 154426-0-00</p>	<p>Kl. 840, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 951, 953, 955, 956, 957, 960, 971, 975, 976, 977, 980</p>  <p>Dura Strong</p> <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 203426-0-10</p>	<p>Kl. 882, 885, 891, 895,</p>  <p>Morbida Soft</p> <p>Molla tendifilo <i>Take up spring</i> cod. 222487-0-00</p>	 <p>Molla tensione <i>Tension spring</i> cod. 1465-0-00 (= 971184-0-00)</p>	 <p>Molla tensione <i>Tension spring</i> cod. 27615-0-00</p>	 <p>Molla tensione <i>Tension spring</i> cod. 101423-0-00</p>	 <p>Molla tensione <i>Tension spring</i> cod. 222423-0-00</p>

PERNI TENSIONE - TENSION PINS

<p>Kl. OP, OPC, 630, 631, 632, 633, 640, 641, 642, 643, 644</p>  <p>Perno tensione <i>Tension pin</i> cod. 11426-0-20</p>	<p>Kl. per tutte le classi <i>for all classes</i></p>  <p>Perno tensione <i>Tension pin</i> cod. 42231-0-00 (= 8200-0-00)</p>	<p>Kl. 840, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 971</p>  <p>Perno tensione <i>Tension pin</i> cod. 90077-0-11</p>	<p>Kl. 831, 835, 887</p>  <p>Perno tensione <i>Tension pin</i> cod. 222419-0-00</p>	<p>Kl. 882, 885</p>  <p>Perno tensione <i>Tension pin</i> cod. 222474-0-00</p>
---	---	---	--	--

DISCHI TENSIONE - TENSION DISKS

<p>Kl. per tutte le classi <i>for all classes</i></p>  <p>Disco tensione <i>Tension disk</i> cod. 8190-0-00</p>	<p>Kl. OP, OPC, 630, 631, 632, 633, 640, 641, 642, 643, 644</p>  <p>Disco tensione <i>Tension disk</i> cod. 11450-0-10</p>	<p>Kl. per tutte le classi <i>for all classes</i></p>  <p>Disco c/barra <i>Tension releasing disk</i> cod. 14167-0-00</p>	<p>Kl. per tutte le classi <i>for all classes</i></p>  <p>Disco tensione <i>Tension disk</i> cod. 30541-0-10</p>	<p>Kl. per tutte le classi <i>for all classes</i></p>  <p>Disco c/barra <i>Tension releasing disk</i> cod. 30544-0-10</p>
<p>Kl. 420, 421, 422, 460, 470, 471, 475</p>  <p>Disco tensione <i>Tension disk</i> cod. 111420-0-00</p>	<p>Kl. 420, 421, 422, 460, 470, 471, 475, 840, 865, 951, 971, 974, 975, 976, 979</p>  <p>Disco c/barra <i>Tension releasing disk</i> cod. 159422-0-00</p>	<p>Kl. 420, 421, 422, 460, 470, 471, 475, 840, 865, 907, 947</p>  <p>Disco c/barra <i>Tension releasing disk</i> cod. 159495-0-00</p>	<p>Kl. per tutte le classi <i>for all classes</i></p>  <p>Dado tensione <i>Tension nut</i> cod. 42278-0-10</p>	<p>Kl. 420, 421, 422, 460, 470, 471, 475</p>  <p>Dado tensione <i>Tension nut</i> cod. 159424-0-00</p>
<p>Kl. 831, 835, 840, 951, 955, 956, 960, 961, 971, 974, 975, 976, 979, 980</p>  <p>Bobina <i>Coil</i> cod. 532872-4-00</p>	<p>Kl. 885, 891</p>  <p>Bobina <i>Coil</i> cod. 533491-4-00</p>			